



**7159900 WiZ OD Spot Start B 2x 450lm RGB 2700-5000K WiFi+BT**

**Technische Daten**

Technologie	
Eingangswattage	10
Ersatzwattage	
Socket	N/A
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	540
Kelvin	2700-5000 (RGB)
Schalzhäufigkeit	50000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

**Service**

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

**Design/Materialausführ.**

Material	
Grundfarbe	schwarz

**Energieeffizienz**

Kategorie	E
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8720169071599
Bestellnummer (EOC)	872016907159900
10NC	9290032583

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	1760
Artikel mit Verpackung / g	

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**Verpackungsmaße**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	20,2	8,8	7,4
Verpackung in cm (H/B/T)	22,86	17,78	20,32

**Verschiedenes**

Typ	Spots
-----	-------