



## 7165000 Ground Spot Extension / Spotlight

### Technische Daten

Technologie	
Eingangswattage	4
Ersatzwattage	
Socket	N/A
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	25000
Volt	12
Startzeit	< 0,5
Lumen	270
Kelvin	2700-5000 (RGB)
Schalzhäufigkeit	50000
RA-Wert	80

### Dimmbarkeit

Dimmbar	Ja
Dimmeffekt	StandardDim

### Service

Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewährleistung
----------	---------------------------------

### Design/Materialausführ.

Material	
Grundfarbe	schwarz

### Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

### Codes

EAN Artikel	8720169071650
Bestellnummer (EOC)	872016907165000
10NC	9290032587

### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	
Artikel mit Verpackung / g	

### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

### Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	20,2	3	7,4
Verpackung in cm (H/B/T)	22,86	8,89	13,97

### Verschiedenes

Typ	Spots
-----	-------