



NFR 18 LTX 90 BL

- Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge
- Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde
- Maximale Bewegungsfreiheit beim Eintreiben von Nägeln ohne Druckluftschlauch oder Kabel
- Wirtschaftlicher, sicherer Betrieb ohne Gaskartusche und zusätzlichen Serviceaufwand
- Effizienter Brushless-Motor für bis zu 550 Schuss pro Akkula-dung (LiHD 4,0 Ah)
- Wahlmöglichkeit zwischen Einzelschuss-Modus und Kontakt-auslösung für schnelles Nageln in Serie
- Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbei-ten
- Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers
- Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten In-aktivität
- Multifunktionsbügel zum Schutz des Akkupacks, als An-schlagspunkt für Werkzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Auf-bewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombi-nierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	612090840
EAN-Code	4061792226791

Akkuspannung	18 V
Nagelgeschwindigkeit	2 /s
Magazinkapazität Nägel	47
Nagelstreifen Winkel	30 - 34 °
Nagellänge	50 - 90 mm
Nageldurchmesser	2.9 - 3.3 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg
Gewicht mit Akkupack	4.7 kg

Lieferumfang

Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät