



MA-HS 50

- Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten
- Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche
- Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
- Hocheffizientes, präzises Dual-Schnittsystem durch beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
- Messerbalken werkzeuglos schwenkbar um 215° in 13 Stufen für den optimalen Winkel je nach Arbeitssituation
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung mit eingeklapptem Messerbalken

Bestell-Nr.	601726850
EAN-Code	4061792229501

Messerlänge	50 cm
Schnittlänge	48 cm
Max. Schnittstärke	22 mm
Schnittwinkel	0 - 215 °
Schnitzzahl bei Leerlauf	0 - 2600 / 0 - 3100 / min
Länge	1645 mm
Länge mit Antrieb	2620 mm
Gewicht	2.8 kg

Lieferumfang

Messerschutzköcher