



## PowerMaxx MT 12

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>613089500</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792225695</b>

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Schwingzahl bei Leerlauf	5000 - 18000 /min
Oszillationswinkel links/rechts	1.6 °
Werkzeugaufnahme	OIS-/ Starlock-kompatibel
Schleifplatte, Maß Eck zu Eck	93 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg
Gewicht mit Akkupack	1 kg

### Lieferumfang

Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheibblätter 93 mm P 120, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145