



## W 18 7-125

- Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

Bestell-Nr.	602371840
EAN-Code	4061792231108
Akkuspannung	18 V
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	34 mm
Leerlaufdrehzahl	8500 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	191 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

### Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät