



Set KS 85 FS mit Kappschiene KFS 44

- Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allesaugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar

| Bestell-Nr. | 69119700 |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN-Code | 4061792200470 |
| Nennaufnahmeleistung | 2000 W |
| Abgabeleistung | 1100 W |
| Max. Schnitttiefe bei 90° | 85 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 45° | 65 mm |
| Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene | 80 mm |
| Sägeblatt-Ø x Bohrung | 235 x 30 mm |
| Schwenkbereich von/bis | 0 / + 48 ° |
| Leerlaufdrehzahl | 4500 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 3800 /min |
| Max. Schnittgeschwindigkeit | 55 m/s |
| Gewicht ohne Netzkabel | 8.4 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Lieferumfang

Kappschiene KFS 44, Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne), Aluminium-Parallelanschlag, Sechskantschlüssel