



Sägeblatt "cordless cut wood - professional", 254x2,2/1,6x30 Z48 WZ 5°neg

- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
- Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit
- Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
- Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
- Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216 mm

Bestell-Nr.	628692000
EAN-Code	4061792238688
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	254 x 2.2 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	48
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	5° neg.
Verpackung	Karton