



BRUSHLESS
MOTOR



W 18 L BL 9-125

- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung; reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| Bestell-Nr. | 602374510 |
|-----------------------|---------------|
| EAN-Code | 4061792231146 |
| Art des Akkupacks | Li-Power |
| Akkukapazität | 2 x 4 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Max. Schnitttiefe | 34 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 /min |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Griffumfang | 183 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.5 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.2 kg |

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L