



## PowerMaxx MT 12

- Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät
- Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
- Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
- Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
- Extrahelle LED für gute Sicht im Arbeitsbereich

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 613089840     |
| EAN-Code    | 4061792227514 |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Akkuspannung                    | 12 V                      |
| Schwingzahl bei Leerlauf        | 5000 - 18000 /min         |
| Oszillationswinkel links/rechts | 1.6 °                     |
| Werkzeugaufnahme                | OIS-/ Starlock-kompatibel |
| Schleifplatte, Maß Eck zu Eck   | 93 mm                     |
| Gewicht ohne Akkupack           | 0.8 kg                    |
| Gewicht mit Akkupack            | 1 kg                      |

### Lieferumfang

Tauchsägeblatt 34 mm BiM (Holz + Metall), Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 80, 5 Haftscheifblätter 93 mm P 120, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät