



Sägeblatt "cordless cut wood - classic", 254x2,2/1,6x30 Z48 WZ 5° /B

- Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
- Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit

Bestell-Nr.	628691000
EAN-Code	4061792238671
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung	254 x 2.2 x 30 mm
Material	HW/CT
Zähnezahl	48
Zahnform	WZ
Stammblattdicke	1.6 mm
Spanwinkel	5°
Verpackung	Blister