



MA-MS 25

- Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten
- Zusammen mit dem Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Bereiche
- Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
- Präzise und kraftvolle Schnitte mit einer Kettengeschwindigkeit von bis zu 18 m/s
- Schaftverlängerung zur Erhöhung der Reichweite um 88 cm als Zubehör erhältlich
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Stabiler Anschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus der Baumkrone
- Halbtransparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
- Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

Bestell-Nr. EAN-Code	601727850 4061792229518
Schienenlänge	25 cm
Schnittlänge	24 cm
Max. Kettengeschwindigkeit Stufe 1	16 m/s
Max. Kettengeschwindigkeit Stufe 2	18 m/s
Sägekette Zahnform	Halbmeißel / Niederprofil
Sägekette Zahnteilung	3/8" LP
Treibgliedstärke	1.3 mm
Anzahl Treibglieder	39
Ölbehältervolumen	120 ml
Länge	1230 mm
Länge mit Antrieb	2005 mm
Gewicht	1.7 kg

Lieferumfang

Sägekette 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm), Sägeschiene 25 cm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel