



DIGITRADIO 574 IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit großem 4" Display, Bluetooth und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)
4019588129511	silber	0001/2951	31.00 x 13.40 x 17.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

Audiostreaming (Bluetooth)

4" TFT-Farbdisplay

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

Steuerung per TechniSat CONNECT-App (iOS, Android)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

CONNECT-App : Ja

Programmspeicher Favoriten Internetradio : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 4 Zoll

Typ : TFT-Farbdisplay

RadioVIS : Ja

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

TECHNISAT CONNECT

Control : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Multilingual, Türkisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 3.000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit
aktiver Netzwerkverbindung : 0,89 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 27 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,89
W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem
Zustand : 0 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 574 IR, Netzteil,
Fernbedienung, Bedienungsanleitung