



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISWITCH 5/8 G2

Grundeinheit

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588432598	blau/gelb	3234/3259	600 g	300 g	17.20 x 11.20 x 3.30 cm	17.50 x 13.40 x 10.50 cm
4019588353596	blau/gelb	3235/3259	600 g	300 g		

TOP-AUSSTATTUNG

Zum Verteilen einer Satellitenposition

Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Für den Anschluss eines Quattro-LNB

Bis 100m Verteillänge dank
Schräglagenentzerrung

Energiesparer – ohne Netzteil zu
betreiben

Keine Dämpfung im Sat-Bereich

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern DC 15V/1,2A

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 G2, Steckernetzteil
(15V/1,5A), Bedienungsanleitung