



2 JAHRE
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

**ENERGIE
SPARER**
OHNE NETZTEIL

TECHNISWITCH 5/8 K

Kaskade

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032583	blau/gelb	0000/3258	374 g	374 g	17.10 x 12.60 x 3.32 cm	17.50 x 18.50 x 3.90 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Zum Verteilen einer Satellitenposition
Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Für den Anschluss eines Quattro-LNB
Bis 100m Verteillänge dank
Schräglagenentzerrung

Energiesparer – ohne Netzteil zu
betreiben
Keine Dämpfung im Sat-Bereich

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 2 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -4 ... -2 dB

Terrestrik : 1 ... 4 dB

LIEFERUMFANG

TechniSwitch 5/8 K, Bedienungsanleitung