



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISYSTEM 5/8 G2

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132498	blau/gelb	0001/3249	1 kg	300 g	17.20 x 11.50 x 3.30 cm	17.40 x 13.50 x 10.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Professionelles Multischaltersystem für Großanlagen

Mit Schräglagenentzerrung

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Für Quattro-LNB

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

Stämme : 40 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern DC 15V/1,2A

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TECHNISYSTEM 5/8 G2, Steckernetzteil
(15V/1,5A), Bedienungsanleitung

Testurteil(e) TECHNISYSTEM 5/8 G2



Note: sehr gut (92,8%)
SatVision (06/2011)