



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISYSTEM 5/8 K

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032484	blau/gelb	0000/3248	400 g	400 g	17.10 x 10.13 x 3.30 cm	17.60 x 18.60 x 4.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Mit Schräglagenentzerrung

Für Quattro-LNB

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 2 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

Stämme : 47 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : 1 ... 4 dB

LIEFERUMFANG

TechniSystem 5/8 K, Bedienungsanleitung