



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNIROUTER 5/1x8 K-R

TECHNIROUTER-Kaskade, Rückkanal-tauglich. Ermöglicht den Anschluss von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132917	0001/3291	426 g	260 g	14.00 x 3.50 x 12.50 cm	25.50 x 5.00 x 13.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DiSEqC gemäß EN 50494

1 Orbitposition ohne Einschränkungen

Rückkanal-tauglich

Keine neue Kabelverlegung erforderlich

Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

In eine Multischalterverteilung integrierbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 2 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 5 ... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2150 MHz

Frequenz Terrestrik : 65 ... 862 MHz

EMPFANGSBEREICH

Rückkanal : 5 ... 65 MHz

Terrestrik : 65 ... 862 MHz

Sat : 950 ... 2150 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 45 dB

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : maximal 8

VERSTÄRKUNG

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrik : -8 dB

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 210 mA @13V (SCR-Ausgang)

LIEFERUMFANG

TECHNIROUTER5/1x8 K-R,
 Bedienungsanleitung