



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

Universal-Twin-LNB

Digital-LNB für den Zwei-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588788824	grau	0007/8882	340 g	300 g	10.10 x 7.00 x 12.50 cm	7.50 x 11.50 x 13.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz
High-Band : 10,6 GHz
Genauigkeit : ± 1 MHz
Temperaturdrift : ± 3 MHz
Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 11.5 ... 14 V
Horizontal : 16 ... 19 V
Bandumschaltung : 22 kHz
AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 950 ... 1950 MHz
High-Band : 1100 ... 2150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
GEEIGNET FÜR
Anzahl Orbitpositionen : 1
Anzahl Teilnehmer : 2
TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 2
Anschluss-Typ : F-Buchse
Verstärkung : 52 ... 65 dB
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0.8 dB
STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA
LIEFERUMFANG
Universal-Twin-LNB