

CERTIFICATE CERTIFIKAT

This certifies that the company / *To potrjuje, da je družba*

Fenghua Brother Wooden Products Company
XujiaBu Xikou, Fenghua,
Ningbo,
Kitajska

is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

je pooblaščen za zagotavljanje spodaj navedenega izdelka z oznako, kot je prikazana na sliki

Manufacturing plant
Proizvodni obrat

Fenghua Brother Wooden Products Company XujiaBu
Xikou, Fenghua,
Ningbo,
Kitajska

Description of product
(Details see Annex 1)
Opis izdelka (podrobnosti
glej Prilogo 1)

Swing and similiar toys
Gugalnice in druga igrala za gibanje

Tested in accordance with
Preizkušeno v skladu z

DIN EN 71-1:2018-12
DIN EN 71-3:2019-08
DIN EN 71-8:2018-03
AfPS 2019:01 PAK

The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21
Izdelek je v skladu z zahtevami Zakona o varnosti proizvodov - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registrska št.* 44 328 13705702
Prüfbericht Nr. / *Testno poročilo št.* 3526 1112
Aktenzeichen / *sklic na datoteko* 2.4-421/01

Gültigkeit / *Veljavnost*
von / *od* 2020-08-26
bis / *2025-08-25*
dokler

TÜV NORD CERT GmbH
Certifikacijski organ Potrošniško blago

Essen, 2020-08-26

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Please also pay attention to the information stated overleaf

Upoštevajte tudi informacije na naslednji strani

Please also pay attention to the information stated overleaf



Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

Namigik certifikatu TÜV NORD - Certifikat

Ta certifikat TÜV NORD velja samo za podjetje, navedeno na hrbtni strani, navedeni izdelek in navedene proizvodne obrate. Na tretje osebe ga lahko prenese le certifikacijski organ.

Pravica do uporabe homologacijske oznake, prikazane na naslednji strani, se podeli samo za tiste izdelke, ki so enaki prototipu, ki je uspešno opravil preskus, navedbam v poročilu o preskusu in dodatnim sporazumom.

Vsak izdelek mora biti opremljen z navodili, ki so potrebna za njegovo delovanje in namestitvev. Vsak izdelek mora imeti jasno oznako proizvajalca ali uvoznika in oznako tipa, da se lahko preveri istovetnost preskušenelega prototipa s serijskim izdelkom, danim na trg.

Prejemnik certifikata TÜV NORD - Certificate mora sproti nadzorovati proizvodnjo izdelkov z oznako skladnosti s preskusnimi specifikacijami in zlasti ustrezno izvajati preglede, ki so navedeni v specifikacijah ali jih zahteva preskusni laboratorij.

Poleg zgoraj navedenih pogojev se za certifikat TÜV NORD - Certificate uporabljajo tudi vse druge določbe Splošnega sporazuma. Velja, dokler so veljavna tehnološka pravila, na katerih je preskus temeljil, razen če se prej prekliče v skladu z določbami Splošnega sporazuma.

Certifikat TÜV NORD - Certificate postane neveljaven in ga je treba nemudoma vrniti certifikacijskemu organu, ko poteče ali je preklican.

ANNEX PRILOGA

Annex 1, page 1 of 3
Priloga 1, stran 1 od 3

to Certificate Registration No / k Certifikatu registracija Št. 44 328 13705702

Pregled tipov

	88-14B	88-15	88-16
Poimenovanje	2 gimnastična obroča	Rod	Plezalna vrv
Starostna specifikacija	več kot 3 leta	več kot 3 leta	več kot 3 leta
FT Dimenzije material	Jeklo/ Ø140 mm, Ø 7(D) mm	Les/ Ø31 X 440(L) mm	PE vrv / 4 vozli Ø20 X 2100 (L) mm
Točke za pritrditev vrvi in tehnologija na FT	Zanka	2/ Oblikovani deli	1/ Oblikovani deli
Število vrvi/razdalja obešanja FT	2/ 1080-1920 mm	2/ 1120-1800 mm	1/ brez prilagoditve
Teža	0,69 kg	0,63 kg	0,59 kg
Komentar:	PP ročaji	--	--





	88-19	88-20	88-21
Poimenovanje	Gugalnica, 2-delna	Gugalnica	Gugalnica, konkavna
Starostna specifikacija	več kot 1 leto	več kot 1 leto	več kot 3 leta
FT Dimenzije material	PP/ 350 (dolžina) x 270 (širina) x 450 (višina) mm	PP/ 355 (dolžina) x 305 (širina) x 390 (višina) mm	Les/ 260 (dolžina) x 180 (širina) x 12 (globina) mm
Točke za pritrditev vrvi in tehnologija na FT	4/ vozli	4/ vozli	2/ zanka
Število vrvi/razdalja obešanja FT	2/ 1100-1600 mm	2/ 650-1100 mm	2/ 1400-2400 mm
Teža	1,29 kg (gugalni sedež: 0,77 kg)	0,97 kg	1,05 kg (0,61 kg za vrtljivi sedež)
Komentar:	Z varnostnim pasom	Z varnostnim pasom	--

ANNEX PRILOGA

Annex 1, page 2 of 3
Priloga 1, stran 2 od 3

to Certificate Registration No / k Certifikatu registracija Št.. 44 328 13705702

Pregled tipov

	88-36	88-41	96-5
Poimenovanje	Enotna točka nihanja	Enotna točka nihanja	Swing
Starostna specifikacija	več kot 3 leta	več kot 3 leta	več kot 3 leta
FT  Dimenzije, material	Les/ Ø300 x 12 (D) mm	PE/ Ø290 x 45 (D) mm	Les/ 310 (L) x 160 (Š) x 12 (G) mm
Točke za pritrditev vrvi in tehnologija na FT	1/ Vozlišče	1/ Vozlišče	2/ zanke
Število vrvi/razdalja obešanja  FT	1/ 1000-1800 mm	1/ 1000-1800 mm	2/ 1350-2400 mm
Teža	1,02 kg (0,7 kg za vrtljivi sedež)	0,58 kg	0,98 kg
Komentar:	--	--	--
	88-87	93-5	96-2
Poimenovanje	Komplet: gugalnica, 2 obroča, palica	Komplet: gugalnica, 2 obroča, palica	Gugalnica
Starostna specifikacija	več kot 3 leta	več kot 3 leta	več kot 1 leto
FT  Dimenzije, material	Deska: les/ 420(D) x 180(Š) x 12(G) mm, 2 obroča: jeklo/ Ø140 mm, Ø7 (D) mm Palica: les/ Ø31 x 400 (L) mm	Deska: les/ 330(D) x 100(Š) x 12(G) mm, 2 obroča: jeklo/ Ø140 mm, Ø7 (D) mm Palica: les/ Ø31 x 400 (L) mm	Les/ 250 (D) x 250 (Š) x 240 (V) mm Plošča: 12 (D) mm
Točke za pritrditev vrvi in tehnologija na FT	Deska: 2/ zanke Obročki: zanke Bar: 2/ zanke	Deska: 2/ zanke Obročki: zanke Bar: 2/ zanke	2/ zanka
Število vrvi/razdalja obešanja  FT	2/ 1120-1920 mm	2/ 1120-1920 mm	2/ 1350-2000 mm
Teža	1,91 kg (0,76 kg za vrtljivi sedež)	1,49 kg (najtežji: 0,59 kg za trapez in 2 gimnastična obroča)	1,71 kg
Komentar:	Deska: vmesna vrv s 4 vozli	Deska: vmesna vrv s 4 vozli	Stranske rešetke, T-trak

ANNEX PRILOGA

Annex 1, page 3 of 3
Priloga 1, stran 3 od 3

to Certificate Registration No / k Certifikatu registracija Št.. 44 328 13705702

Pregled tipov

	96-6	96-11	96-15
Poimenovanje	Gugalnica	Gugalnica, konkavna	Vrvna lestev
Starostna specifikacija	več kot 3 leta	več kot 3 leta	več kot 3 leta
FT ¹ Dimenzije material	Les/ 310(D) x 140(Š) x 12(D) mm	PE/ 360 (D) x 170 (Š) x 45 (G) mm	Les / 5 stopnic, Ø25 X 240(Š) mm
Točke za pritrditev vrvi in tehnologija na FT	2/ zanka	2/ zanka	2 vozla na stopnico
Število vrvi/razdalja obešanja ² FT	2/ 1400-2500 mm	2/ 1400-2500 mm	zgornja stopnica: 750 mm spodnja stopnica: 1600 mm
Teža	0,92 kg	0,85 kg	0,71 kg
Komentar:	--	--	350 mm med stopnicami

FT: funkcionalni del
Dimenzije: (B) se nanašajo na uporabno širino funkcionalnega dela