


Neomounts®

SELECT



WL35S-950BL19

EN TV wall mount

NL TV wandsteun

DE TV Wandhalterung

FR Support mural pour TV

IT Supporto TV a parete

ES Soporte de pared para TV

PT Suporte de parede para TV

DK Vægbeslag TV

NO TV veggfeste

SE TV-väggfäste

FI TV seinäteline

PL Uchwył ścienny do TV

CS Nástěnný držák na TV

SK Nástenný držiak na TV

RO Suport TV de perete



Tool



Drill



100x100 -
1500x900 mm




0-160 kg |
0-352.7 lbs



8,8 cm


PARTS



STEP 1 A

- EN** Install the adapter brackets and use spacers if necessary
- NL** Bevestig de adapter steunen en gebruik afstandhouders indien nodig
- DE** Montage die Halterungsschienen und verwenden Sie Distanzscheiben wenn nötig
- FR** Installation des adaptateurs sur l'écran et utilisez des entretoises si nécessaire (selon la forme de votre écran)
- IT** Monti il supporto del adattatore e utilizzare distanziatori se necessario
- ES** Conecte los soportes del adaptador y use espaciadores si es necesario
- PT** Instalação de braços adaptadores e utilize separadores se necessário
- PL** Zainstaluj ramiona uchwyty i użyj dystansów jeśli jest taka potrzeba

VESA 100x100-1500x600




* Only applicable when using M5/M6

STEP 1 B

- EN Install the adapter brackets and use spacers if necessary
 NL Bevestig de adapter steunen en gebruik afstandhouders indien nodig
 DE Montage die Halterungsschienen und verwenden Sie Distanzscheiben wenn nötig
 FR Installation des adaptateurs sur l'écran et utilisez des entretoises si nécessaire (selon la forme de votre écran)
 IT Monti il supporto del adattatore e utilizzare distanziatori se necessario
 ES Conecte los soportes del adaptador y use espaciadores si es necesario
 PT Instalação de braços adaptadores e utilize separadores se necessário
 PL Zainstaluj ramiona uchwyty i użyj dystansów jeśli jest taka potrzeba


VESA 100x700-1500x900



* Only applicable when using M5/M6


STEP 2

- EN Adjust the bracket to the desired width
 NL Stel de steun in op de gewenste breedte
 DE Stellen Sie die Halterung auf die gewünschte Breite ein
 FR Ajustez le support à la largeur souhaitée
 IT Regolare la staffa alla larghezza desiderata
 ES Ajuste el soporte al ancho deseado
 PT Ajuste o suporte para a largura desejada
 PL Dostosuj wspornik do żądanej szerokości




STEP 3 A

- EN Install the wall plate on a wooden stud
 NL Bevestig de muurbeugel aan een houten balk
 DE Befestigen die Halterungsplatte auf einem Holzbalken
 FR Installez la plaque murale sur un mur en bois ou en plaque au platre
 IT Installare la piastra di parete su un perno in legno
 ES Fije el soporte de pared a una viga de madera
 PT Instale a placa do suporte de parede num poste de madeira
 PL Zamontuj płytę ścienną do drewnianej powierzchni




STEP 3 B

- EN Install the wall plate on a solid brick or concrete wall
 NL Bevestig de muurbeugel aan een stevige stenen of betonnen muur
 DE Befestigen die Halterungsplatte an einer Wand
 FR Installez la plaque murale sur un mur de brique ou de béton
 IT Installare la piastra di parete su un muro di mattoni o cemento
 ES Fije el soporte de pared a una piedra sólida o muro de hormigón
 PT Instale a placa do suporte de parede numa parede
 PL Zamontuj płytę ścienną do ściany z cegły lub betonu




STEP 4

- EN Adjust the tilt mechanism to the desired position
 NL Stel het kantelmechanisme naar wens in
 DE Stellen Sie den Kippmechanismus auf die gewünschte Position ein
 FR Ajustez le mécanisme d'inclinaison à la position souhaitée
 IT Regolare il meccanismo di inclinazione nella posizione desiderata
 ES Ajuste el mecanismo de inclinación a la posición deseada
 PT Ajuste o mecanismo de inclinação para a posição desejada
 PL Ustaw mechanizm przechylania w żądanej pozycji




STEP 5

- EN Adjust the torque
 NL Stel het koppel in
 DE Einstellen des Drehmoments
 FR Régler le couple
 IT Regolazione della coppia
 ES Ajuste el tornillo
 PT Ajustar os parafusos
 PL Dostosuj siłę docisku regulacji obrotu monitora




STEP 6

- EN Place the TV onto the wall plate, level and secure it
 NL Hang de televisie aan de muurbeugel, lijn deze uit en zeker de steun
 DE Fixieren und Nivellieren des TV an der montierten Wandplatte und Befestigen die Halterung
 FR Accrochez l'écran sur le support mural, alignez-le et fixez l'ensemble sur la plaque murale
 IT Appendere il TV sulla staffa di muro, livellarlo e fissare la staffa
 ES Cuelgue el televisor en el soporte de pared, alínalo y fije el soporte
 PT Coloque a TV na placa de suporte de parede, nivele-o e fixe o suporte
 PL Przymocuj TV do płyty ściennej, wypoziomuj ją i zabezpiecz uchwyt



OPTION

- EN Attach a padlock (not included) as desired
 NL Bevestig een hangslot (niet inbegrepen) indien gewenst
 DE Bringen Sie je nach Wunsch ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) an
 FR Fixez un cadenas (non fourni) si vous le souhaitez
 IT Collegare un lucchetto (non incluso) come desiderato
 ES Coloque un candado (no incluido) como desee
 PT Coloque um cadeado (não incluído) conforme desejado
 PL Przymocuj kłódkę (brak w zestawie) zgodnie z życzeniem



STEP 7

- EN Pull the straps to release the screen
 NL Trek aan de riempjes om het scherm los te koppelen
 DE Ziehen der Leine, um des Bildschirm zu lösen
 FR Tirez les sangles pour déconnecter l'écran
 IT Tirare la cinghia per rilasciare lo schermo
 ES Tire de las correas para desconectar la pantalla
 PT Puxe a alça para soltar a tela
 PL Pociągnij pasek, aby zwolnić telewizor

