

Lenovo ThinkVision T24m-29(63A5GAT6EU)

Lenovo ThinkVision T24m-29 - LED-Monitor - 60.5 cm (24") (23.8"sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI,DisplayPort,USB-C - Raven Black - für ThinkCentre M90s Gen 3 11TX - "R"



Der ThinkVision T24m-29 ist mehr als nur ein Monitor - er bietet Unternehmen einfache Anschlussmöglichkeiten und Verwaltbarkeit. Das FHD In-Plane Switching-Panel liefert einen großzügigen 60,5 cm (23,8 Zoll) Monitor. Dank dem nahezu rahmenlosen Display an drei Seiten und der Möglichkeit zur Verkettung (Daisy-Chaining) mithilfe des DisplayPort-Ausgabeanschlusses profitieren Sie nicht nur von einer uneingeschränkten Ansicht, sondern besitzen durch die Konfiguration mit mehreren Bildschirmen auch die Möglichkeit zum Multitasking. Das Display ist mit USB Typ C-Technologie ausgestattet, die über eine Ein-Kabel-Lösung schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Der Ethernet-Anschluss sorgt für sichere und zuverlässige Konnektivität und Remote-Management - so lassen sich Aufgaben ohne Unterbrechungen erledigen.

Darüber hinaus fällt das wohldurchdachte, platzsparende Design des T24m-29 ins Auge, das sich den ergonomischen Bedürfnissen des Benutzers anpasst. Auf diese Weise geht die Arbeit bequem von der Hand, egal, wo der Benutzer sich befindet. Und mit den Stereolautsprechern ist auch fürs Audio gesorgt. Der Monitor schont Ihre Augen aktiv dank gemäß TÜV Rheinland "Eye Comfort" und TÜV "Low Blue Light" (Hardwarelösung) zertifiziertem Display und "Low Blue Light"-Technologie mit Eyesafe-Zertifizierung, die für weniger Flimmern und eine Reduzierung des schädlichen grellen blauen Lichts sorgt.

Verkaufsgründe

60,5 cm (23,8") FHD-Display (1920 x 1080), nahezu rahmenlos auf drei Seiten
USB Typ C-Ein-Kabel-Lösung mit DisplayPort-Ausgang zur Verkettung (Daisy-Chaining)
Integrierter Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Anschluss (RJ45)
Integrierte Stereolautsprecher (2 x 1 W)
HDMI, DisplayPort-Anschlüsse mit USB-Hub
Augenschonendes und ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T24m-29 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm
Gewicht	6.1 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,RoHS 2011/65/EC,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	ThinkCentre M90s Gen 3 11TX

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	60.5 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.275 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	72% NTSC (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (extrem),6 ms (normal)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	NearEdgeless-Design an 3 Seiten,8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.98 cm x 20.49 cm x 56.71 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	6.1 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort USB-C 3,2 Gen 1 Upstream/DisplayPort 1,2 Alt Mode 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
----------------	--

	Audio Line-Out LAN (RJ-45)
--	-------------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,RoHS 2011/65 /EC,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	22 Watt
Stromverbrauch (max.)	140 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10,Windows 11

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &Gewicht	Ohne Fuß - Breite:53.98 cm - Tiefe:4.44 cm - Höhe:32.59 cm - Gewicht:3.6 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:53.98 cm - Tiefe:20.49 cm - Höhe:56.71 cm - Gewicht:6.1 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:53.98 cm - Tiefe:20.49 cm - Höhe:41.71 cm - Gewicht:6.1 kg
---------------------------------	--

**Abmessungen &Gewicht
(Transport)**

Transportbreite	60.4 cm
Transporttiefe	48 cm
Transporthöhe	16.1 cm
Transportgewicht	8.9 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
------------------	--

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
------------------	------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX
----------------	------------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung