

Lenovo P24q-30(63B4GAT6EU)

Lenovo P24q-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI ,DisplayPort - Raven Black - für ThinkCentre neo 70t 11YU;ThinkPad P15 Gen 2 20YQ



Der Lenovo ThinkVision P24q-30-Monitor ist die richtige Wahl für Anwender aus den verschiedensten Bereichen und für besonders produktive Multi-Tasker, die sich Funktionen für ein Extra an Effizienz und Produktivität wünschen und ihre Arbeitsleistung steigern möchten. Dank dem 23,8"großen In-Plane-Switching-Display mit QHD-Auflösung können Sie bequem mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet haben, ohne die Übersicht zu verlieren. Das an drei Seiten nahezu rahmenlose Design sorgt für eine größere Bildschirmfläche, ohne dabei mehr Platz einzunehmen. 99% sRGB und 99% BT.709 liefern lebendige Farben aus jedem Blickwinkel; mit den Durchschnittswerten Delta E < 2 bieten leuchtende Bilder aus jedem Betrachtungswinkel. Doch das ist noch nicht alles: Die HDR10-Unterstützung ermöglicht eine realistische visuelle Darstellung bei Videoinhalten. Dank der vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, z. B. HDMI 2.0-, DisplayPort 1.4- und USB-Anschlüsse, können Sie externe Geräte nahtlos verbinden. Mit dem Daisy-Chain (DisplayPort-Anschluss) richten Sie im Handumdrehen eine Multi-Screen-Konfiguration ein. Die "Low Blue Light"-Technologie reduziert die Belastung der Augen, ohne dass es dabei zu Farbverzerrungen kommt, damit Sie auch viele Stunden bequem am Monitor arbeiten können. Der ergonomisch konstruierte Standfuß ist höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und drehbar - so können Sie die Höhe und den Winkel des Monitors nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ausrichten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo P24q-30 - LED-Monitor - QHD - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.205 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm
Gewicht	5.7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TÜV Eyesafe Display Certification, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.205 mm
Ppi	123
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem),6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Werkskalibrierung,Werks-Kalibrierungsbericht,Augenkomfort-Modus,HDR10-kompatibel,NearEdgeless-Design an 3 Seiten,8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe,2 mm Blende (Seite),Natural Low Blue Light Technology,Modularer Kamera-Support,modularer Soundbar-Support
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm - mit Fuß
Gewicht	5.7 kg

Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (BC 1.2) USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) Audio Line-Out
----------------	--

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/23.5
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),integrierte Kabelführung,abnehmbarer Ständer,Smart Power On
-------------------	--

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m 1 x Stromkabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort 1.2-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC,RoHS 2011/65/EU,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,China Energy standard Tier 1,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch (max.)	65 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software	Lenovo ThinkColour
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:53.95 cm - Tiefe:19.97 cm - Höhe:34.88 cm - Gewicht:5.7 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:53.95 cm - Tiefe:19.97 cm - Höhe:50.38 cm - Gewicht:5.7 kg
	Ohne Fuß - Breite:53.95 cm - Tiefe:4.65 cm - Höhe:32.37 cm - Gewicht:3.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	8.3 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
----------------	---

Was befindet sich im Paket

Lenovo P24q-30
USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Stromkabel - 1.8 m
HDMI-Kabel - 1.8 m
DisplayPort 1.2-Kabel - 1.8 m
Software

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung