

Lenovo ThinkVision P24h-30(63B3GAT6EU)

Lenovo ThinkVision P24h-30 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI ,DisplayPort,USB-C - Raven Black - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ



Verkaufsgründe

Flaches, leichtes 35,6 cm (14") Notebook mit AMD Prozessor und fortschrittlicher AMD Grafik
Entwickelt für ultimative Kreativität und Gaming unterwegs
Lenovo AI Engine optimiert Akkulaufzeit und Performance
Beeindruckendes Display mit hoher Auflösung und hervorragender Klang über Dolby Atmos
Zahlreiche Anschlüsse sowie Unterstützung für zusätzliche 4K-Displays

Produktmerkmale

Uneingeschränkte Performance

Mit dem IdeaPad 5 Pro Gen 7 (14"AMD) Notebook können Sie bei Kreativität, Gaming und Produktivität an Ihre Grenzen gehen. Die AMD Ryzen Mobilprozessoren liefern uneingeschränkte Leistung und mit der AMD Radeon Grafik der Serie 600M können Sie stundenlang Gaming in hoher Auflösung erleben, kreativ sein und mehr - und das an jedem Ort. Darüber hinaus optimiert die Lenovo AI Engine Systemleistung und Akkulaufzeit, sodass Sie noch länger in den Genuss optimaler Performance kommen.

Kinoreife Bilder

Das brillante 35,6 cm (14") Display des IdeaPad 5 Pro Gen 7 liefert beeindruckende Bilder in hoher Auflösung, brillante, naturgetreue Farben und eine Helligkeit, mit der Sie auch im Freien jedes Detail deutlich sehen. Dank der hohen Bildwiederholrate können Sie nahtlos professionell arbeiten oder spielen. Die TÜV Eyesafe Low Blue Light-Zertifizierung gewährleistet eine Schonung der Augen auch bei langen nächtlichen Arbeitssitzungen.

Erstklassige Online-Meetings

Mit dem IdeaPad 5 Pro Gen 7 werden Videoanrufe und -konferenzen noch besser. Die integrierte Infrarot-Webcam sorgt dafür, dass alles perfekt aussieht, und ermöglicht eine schnelle und sichere Anmeldung nur mit einem Lächeln. Die smarte Geräuschunterdrückungsfunktion reduziert störende Hintergrundgeräusche und die KI-basierte Technologie kann sogar Echos und Tippgeräusche während eines Anrufs herausfiltern, sodass Ihre Konzentration nicht gestört wird.

Voll aufgeladen und bestens verbunden

Das IdeaPad 5 Pro Gen 7 Notebook liefert mehr als genug Leistung für den ganzen Tag. Wenn der Akku zur Neige geht, kann er in ca. 15 Minuten wieder für bis zu drei Stunden aufgeladen werden - damit Sie immer am Ball bleiben. Dank schneller, stabiler Wireless-Technologie bleiben Sie mit Freunden und Kollegen überall und jederzeit in Verbindung. Die zahlreichen Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mit anderen Geräten, Datenübertragungen mit hoher Geschwindigkeit, den Anschluss eines 4K-Displays und vieles mehr.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision P24h-30 - LED-Monitor - QHD - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.205 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben

Farbraum	99% BT.709,99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI,DisplayPort,USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm
Gewicht	5.7 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC,RoHS 2011/65/EU,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,China Energy standard Tier 1,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.205 mm
Ppi	123
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% BT.709,99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem),6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Augenkomfort-Modus,HDR10-kompatibel,NearEdgeless-Design an 3 Seiten,8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe,Natural Low Blue Light Technology,Modularer Kamera-Support,modularer Soundbar-Support
Farbe	Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.95 cm x 19.97 cm x 34.88 cm - mit Fuß
Gewicht	5.7 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (Type C) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (BC 1.2) Audio Line-Out
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Neigungswinkel	-5/23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),integrierte Kabelführung,abnehmbarer Ständer
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m 1 x Stromkabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-C 3.1 Gen 1 Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	CCC,RoHS 2011/65/EU,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,China Energy standard Tier 1,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Lokalisierung	Englisch / Europa
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	27 Watt
Stromverbrauch (max.)	161 Watt
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10,Windows 11
-------------------------------	-----------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:53.95 cm - Tiefe:19.97 cm - Höhe:34.88 cm - Gewicht:5.7 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:53.95 cm - Tiefe:19.97 cm - Höhe:50.38 cm - Gewicht:5.7 kg Ohne Fuß - Breite:53.95 cm - Tiefe:4.65 cm - Höhe:32.37 cm - Gewicht:3.8 kg
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abmessungen &Gewicht (Transport)

Transportbreite	62 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	42 cm
Transportgewicht	8.6 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
----------------	--------------------------------

Was befindet sich im Paket

Lenovo ThinkVision P24h-30
USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m
Stromkabel - 1.8 m
HDMI-Kabel - 1.8 m
USB-C 3.1 Gen 1 Kabel - 1.8 m

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung