

Lenovo ThinkVision T27p-30(63A9GAT1EU)

Lenovo ThinkVision T27p-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1300:1 - 4 ms - HDMI ,DisplayPort,USB-C - Schwarz - für ThinkPad P15 Gen 2 20YQ



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkVision T27p-30 - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms (extrem),14 ms (aus),6 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,9 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI ,DisplayPort,USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.36 cm x 20.45 cm x 54.54 cm
Gewicht	10.4 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9,ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	CCC,RoHS 2011/65/EU,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,China Energy standard Tier 1,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.155 mm
Ppi	163
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1300:1 / 3000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,9 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	4 ms (extrem), 14 ms (aus), 6 ms (typisch)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Augenkomfort-Modus, NearEdgeless-Design an 3 Seiten, 10-bit (8-bit + A-FRC) Farbtiefe, Natural Low Blue Light Technology, Modularer Kamera-Support, modularer Soundbar-Support
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.36 cm x 20.45 cm x 54.54 cm - mit Fuß
Gewicht	10.4 kg

Konnektivität

Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 3 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (BC 1.2) Audio Line-Out USB-C 3.2 Gen 2
----------------	---

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+23.5
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	155 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m 1 x Stromkabel - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Lokalisierung	Englisch / Europa
---------------	-------------------

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
------------------------------------	-----------------

Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-----------------------------------

Stromverbrauch (typisch)	29 Watt
--------------------------	---------

Stromverbrauch (max.)	91 Watt
-----------------------	---------

Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
-------------------------	----------

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
----------------------------	----------

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10,Windows 11
-------------------------------	-----------------------

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite:61.36 cm - Tiefe:20.45 cm - Höhe:39.04 cm - Gewicht:7.3 kg
	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite:61.36 cm - Tiefe:20.45 cm - Höhe:54.54 cm - Gewicht:7.3 kg
	Ohne Fuß - Breite:61.36 cm - Tiefe:5 cm - Höhe:36.35 cm - Gewicht:5.3 kg

Abmessungen &Gewicht (Transport)

Transportbreite	69 cm
-----------------	-------

Transporttiefe	14.8 cm
----------------	---------

Transporthöhe	52.5 cm
---------------	---------

Transportgewicht	10.4 kg
------------------	---------

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays,TCO Certified Displays 9
------------------	--

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
------------------	------------

ENERGY STAR zertifiziert	Ja
--------------------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
----------------	--------------------------------

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung