

# Lenovo ThinkPad Compact USB Keyboard with TrackPoint(OB47190) ThinkPad Compact USB Keyboard with TrackPoint - US English - "R"



Die ThinkPad Compact-Tastatur ist die legendäre, preisgekrönte Slim-Tastatur in Normalgröße mit einem Tastaturdesign im Island-Style.

Damit der Benutzer nicht zunächst einmal umdenken muss, weist diese neue Tastatur im Island-Style dasselbe Design, dieselben Funktionen und dieselben technischen Daten wie diejenigen auf der Tastatur Ihres aktuellen ThinkPad-Notebooks auf. Die ThinkPad Compact-Tastatur verfügt darüber hinaus über einen Hebemechanismus der Tasten, der eine hohe Ergonomie und Komfort gewährleistet. Die größeren Tasten und der zusätzliche Platz dazwischen helfen bei der Vermeidung von Fehlern und verbessern präzises Tippen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Compact USB Keyboard with TrackPoint - Tastatur - USA
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	USA
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Lautstärkereglern,Helligkeit
Besonderheiten	KippfüÙe,TrackPoint
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.55 cm x 16.4 cm x 1.35 cm
Gewicht	370 g
Verpackung	Retail
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB

### Eingabegerät

Tastaturkurzbefehl-Funktion	Lautstärkereglern,Helligkeit
Lokalisierung und Layout	USA
Besonderheiten	KippfüÙe,TrackPoint
Breite	30.55 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	1.35 cm
Gewicht	370 g

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x Tastaturkabel
Kennzeichnung	TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,CB,FCC,cTUVus,UkrSEPRO,KC
Verpackung	Retail

## Software & Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP 32-Bit, Windows 10
-------------------------------	--

## Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung