

Lenovo Essential Wired Combo(4X30L79917)

Lenovo Essential Wired Combo - Tastatur-und-Maus-Set - USB - Schweiz - "R"



Die Lenovo Essential USB-Tastatur und -Maus-Kombi ist erfreulich unkompliziert. Das strapazierfähige Set kann an jedem USB-Port angeschlossen werden und überzeugt durch seine kabelgebundene Zuverlässigkeit. Die starke wasserabweisende Membran bietet Schutz vor versehentlichen Spritzern, ohne die Handhabung einzuschränken. Freuen Sie sich über ein angenehmes Schreibgefühl mit leisem Tastenanschlag und vollem Ziffernblock im modernen, platzsparenden Design. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Der hochauflösende optische 1.000-dpi-Sensor sorgt für eine flüssige Bedienung und erhöhte Produktivität.

Verkaufsgründe

Kabelgebundene Zuverlässigkeit: Anschluss über USB bietet "Plug&Play", damit Ihre Hardware sofort einsatzbereit ist
Robust: Wasserabweisende Membran bietet Schutz vor versehentlichen Spritzern
Flaches Gehäuseprofil, Tasten im "Insel"-Design
LED-Anzeigen für Feststelltaste und Ziffernblock (Ein/Aus)
Multimedia-Funktionstasten (Lautstärke, Stummschalten, Abspielen/Pause, Nächster/Letzter Titel)
Einstellbarer Füße
Hochauflösender optischer 1.000-dpi-Sensor

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Essential Wired Combo - Tastatur-und-Maus-Set - Schweiz
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	USB
Eingabegerät	Tastatur
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	Schweiz
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Stummtaste, Wiedergabe/Pause, zurück, vor, Lautstärke -, Lautstärke +
Schutz	Spritzwasserbeständig
Zeigegerät	Maus - kabelgebunden - optisch
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	USB
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur: 42.4 cm x 14.64 cm x 2.02 cm / 570 g Maus: 6.32 cm x 11.13 cm x 3.37 cm / 69 g

Eingabegerät

Typ	Tastatur
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Stummtaste, Wiedergabe/Pause, zurück, vor, Lautstärke -, Lautstärke +
Lokalisierung und Layout	Schweiz
Einstellbare Höhe	Ja
Schutz	Spritzwasserbeständig

Zeigegerät

Typ	Maus - kabelgebunden
Movement Detection Technologie	Optisch
Bewegungsaufösung	1000 dpi

Verschiedenes

Kennzeichnung Plug and Play,UL,TUV,VCCI,C-Tick,BSMI,CB,IC,FCC,KCC,EAC,AAA

Software &Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung