

Lenovo Professional(4X30H56887)
KB MICE_BO CC Mouse_W/O Batteries - "R"



Die Lenovo Professional Funk-Lasermouse bietet dank Standardgröße ausgezeichnete Ergonomie und ermöglicht entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Mit dem präzisen 1.600-dpi-Laser und dem praktischen 4-Wege-Scrollrad erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen. Die perfekte Balance aus modernem Design und Produktivität. Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System.

Verkaufsgründe

Ganz ohne Kabel:Die 2,4-GHz-Verbindung mit Mehrfach-Pairing sorgt für die zuverlässige Steuerung über das Funknetz
Immer im Blick:2 Jahre Lebensdauer der handelsüblichen Batterien,eine LED zeigt den Ladezustand an
Präzises Tracking:Der hochauflösende 1.600-dpi-Lasersensor ermöglicht die pixelgenaue BewegungsverfolgungBesondere Merkmale
Verlässliche 2,4-GHz-Funkverbindung mit Mehrfach-Pairing
Mit nur einem Nano-Empfänger verbinden Sie alle kompatiblen Lenovo Geräte mit Ihrem System
Der hochauflösende 1.600-dpi-Lasersensor ermöglicht die pixelgenaue Bewegungsverfolgung
5 Tasten,4-Wege-Präzisions-Scrollrad
LED-Anzeige für den Ladezustand der Batterie

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Professional - Maus - 2.4 GHz
Gerätetyp	Maus
Anschlusstechnik	Kabellos - 2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.4 cm x 11.3 cm x 3.4 cm
Gewicht	80 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistungsmerkmale	4-Wege-Scrolltaste,Batterieanzeige,Ein/Aus-Schalter
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Breite	6.4 cm
Tiefe	11.3 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	80 g

Eingabegerät

Anschlusstechnik	Kabellos
------------------	----------

Schnittstelle	2.4 GHz
Movement Detection Technologie	Laser
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistungsmerkmale	4-Wege-Scrolltaste,Batterieanzeige,Ein/Aus-Schalter

Verschiedenes

Kennzeichnung	TUV,VCCI,BSMI,CB,IC,MIC,FCC,NTRA,KCC,ANATEL,cTUVus,WPC,SRRC,EAC,CITC,NCC,iDA,RCM,ICASA
---------------	--

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%

Was befindet sich im Paket

Lenovo Professional
Kabelloser Empfänger (USB)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung