

Lenovo Professional Combo(4X30H56799) KB MI CE_BO Mouse&KBD Combo-Belgium/FAR - "R"



Diese edle Kombination aus Funk-Maus und -Tastatur in Standardgröße ist die qualitativ hochwertige Lösung für Sie. Die flache 3-Zonen-Tastatur mit Nummernblock bietet mit ihrem leisen, präzisen Tastenanschlag erstklassigen Schreibkomfort. Mit den dedizierten One-Touch-Mediatasten können Sie die Wiedergabe Ihrer Medien mit nur einem Tastendruck steuern. Die Maus bietet ausgezeichnete Ergonomie und entspanntes Arbeiten im täglichen Einsatz. Mit dem präzisen Laser und dem praktischen 4-Wege-Scrollrad erledigen Sie auch anspruchsvolle Aufgaben im Handumdrehen.

Verkaufsgründe

TASTATUR-BESONDERHEITEN:

Flaches Gehäuseprofil, Tasten im "Insel"-Design

Dedizierte One-Touch-Mediatasten

Tastaturneigung über Füße einstellbar

Spritzwassergeschütztes Gehäuse

128-Bit-AES-Verschlüsselung

MAUS-BESONDERHEITEN:

Hochauflösender Lasersensor für präzise Bewegungsverfolgung

Fünf-Tasten-Design zur beidhändigen Verwendung für Links- und Rechtshänder

4-Wege-Scrollen durch Tabellen und Dokumente

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Professional Combo - Tastatur-und-Maus-Set - Belgien
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät	Tastatur
Anschlusstechnik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	Belgien
Schutz	Spritzwasserbeständig
Numerische Tastatur	Ja
Zeigegerät	Maus - kabellos - Laser
Anzahl Tasten	5
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie
Entwickelt für	IdeaCentre 3 07ADA05; 3 07IMB05; C5 14IMB05; IdeaPad 3 15; 3 15IGL05; 3 15IML05; IdeaPad Flex 5 14ITL05; Legion 5 15; ThinkCentre M75; M75q Gen 2; M75s Gen 2; M75t Gen 2; M90; ThinkPad L13 Yoga Gen 2; ThinkStation P340; V14 G2 ITL; V15; V15 G2 ITL; V50a-24IMB AIO; V50s-07; V55t-15; Yoga 7 14

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur:16.4 cm x 45 cm x 2 cm / 700 g Maus:6.4 cm x 11.3 cm x 3.4 cm / 80 g

Eingabegerät

Typ	Tastatur - kabellos
Lokalisierung und Layout	Belgien
Einstellbare Höhe	Ja
Schutz	Spritzwasserbeständig
Besonderheiten	Nummernblock

Zeigegerät

Typ	Maus - kabellos
Anzahl Tasten	5
Movement Detection Technologie	Laser
Bewegungsauflösung	1600 dpi

Verschiedenes

Kennzeichnung	Plug and Play,TUV,VCCI,BSMI,CB,IC,MIC,FCC,NTRA,AES-128,KCC,ANATEL,cTUVus,WPC,SRRC,EAC,CITC,NCC,iDA,RCM,BIS,COFETEL,ICASA,TRA,Subtel,NTC,SIF
---------------	---

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 2 Jahre
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo IdeaCentre 3 07ADA05 90NT Lenovo IdeaCentre 3 07IMB05 90NS Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IIL5 F0FQ Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IIL5 F0FR Lenovo IdeaCentre AIO 330-20AST Lenovo IdeaCentre AIO 330-20IGM Lenovo IdeaCentre C5 14IMB05 90R7 Lenovo IdeaCentre G5 14AMR05 90Q0 Lenovo IdeaCentre Mini 5 01IMH05 90Q6 Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 81WH Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 82BU Lenovo IdeaPad 3 15IML05 82BS Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 81X8 Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 82KV Lenovo IdeaPad 3 CB 11AST5 82H4 Lenovo IdeaPad 330-14IKB Lenovo IdeaPad Duet 3 10IGL5-LTE 82HK Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 82HG Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 82LT Lenovo IdeaPad Flex 5 15ALC05 82HV
----------------	---

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 82CG
Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1
Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY
Lenovo IdeaPad Slim 7 14ITL05 82A6
Lenovo Legion 5 15ACH6H 82QJ
Lenovo Legion 5 15IMH05H 82CF
Lenovo Legion S7 15ARH5 82HM
Lenovo Legion T5 26AMR5 90RB,90RC
Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA
Lenovo ThinkCentre M70a 11E3
Lenovo ThinkCentre M70c 11GK
Lenovo ThinkCentre M70q 11E8
Lenovo ThinkCentre M75n 11BU,11BV
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JL,11JM,11JS
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11JC,11JD,11R9,11W2,11W4
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KB,11KE,11RB,11RD,11W6
Lenovo ThinkCentre M80q 11EG,11Q9,11QA
Lenovo ThinkCentre M90a 11E0
Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG
Lenovo ThinkCentre M90q 11DH,11DK,11F0
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1 Chromebook 20UY
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y2
Lenovo ThinkStation P340 30DU
Lenovo V130-20IGM AIO
Lenovo V14 G2 ITL 82NM
Lenovo V15 G2 ITL 82ME
Lenovo V15-IGL 82NN
Lenovo V50a-24IMB AIO 11FK
Lenovo V50s-07IMB 11EE,11HA
Lenovo V55t-15API 11CB
Lenovo V55t-15ARE 11KF
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82LW
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 82MS
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ITL5 82FX

Was befindet sich im Paket

Lenovo Professional Combo - Tastatur-und-Maus-Set
Kabelloser Empfänger (USB)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung