

Lenovo Essential Wireless Combo(4X30M39478)

Lenovo Essential Wireless Combo - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Italienisch - "R"

Die Lenovo Essential Funktastatur und -maus-Kombi ist die edle Kombination aus schlanker,eleganter Maus und Tastatur. Die flache 2,5-Zonen-Funktastatur bietet mit ihrem präzisen Tastenanschlag erstklassigen Schreibkomfort. In Stil und Funktionalität ist die Funkmaus in Standardgröße die perfekte Ergänzung zur Tastatur.



## Verkaufsgründe

Moderne 2,4-GHz-Funktechnologie sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung

Der Plug-and-Play-USB-Empfänger in Nanogröße verbindet sich sowohl mit der Tastatur als auch mit der Maus

LEDs zeigen den Ladezustand der Batterien an

Merkmale der Tastatur: flaches Gehäuseprofil, Tasten im "Insel"-Design, Tastaturneigung über Füße einstellbar, spritzwassergeschützt, 1 Jahr Batterielebensdauer

Merkmale der Maus: hochauflösender Lasersensor für präzise Bewegungsverfolgung, Drei-Tasten-Design zur beidhändigen Verwendung für Links- und Rechtshänder

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Essential Wireless Combo - Tastatur-und-Maus-Set - Italienisch
Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Eingabegerät	Tastatur
Anschluss technik	Kabellos
Lokalisierung und Layout	Italienisch
Schutz	Spritzwasserbeständig
Zeigegerät	Maus - kabellos - Laser
Anzahl Tasten	5
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Gerätetyp	Tastatur-und-Maus-Set
Schnittstelle	2.4 GHz
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tastatur:42.4 cm x 15.55 cm x 2.05 cm / 582.15 g Maus:6.108 cm x 10.6 cm x 3.3 cm / 60 g

### Eingabegerät

Typ	Tastatur - kabellos
Lokalisierung und Layout	Italienisch
Einstellbare Höhe	Ja

Schutz Spritzwasserbeständig

## Zeigergerät

Typ	Maus - kabellos
Anzahl Tasten	5
Movement Detection Technologie	Laser
Bewegungsauflösung	1200 dpi
Unterstützte Art der Batterie	AA x 1

## Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	3 AA-Batterien
Kennzeichnung	Plug and Play,TUV,BSMI,CB,IC,MIC,MOC,FCC,NTRA,AES-128,KCC,ANATEL,cTUVus,WPC,SRRC,EAC,CITC,NCC,RCM,BIS,ICASA,TRA,Subtel,NTC,SIRIM,ETA,CNC,I

## Software & Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10

## Batterie

Typ	AA-Typ
Installierte Anzahl	2

## Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
---------------------	---

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%

## Was befindet sich im Paket

Lenovo Essential Wireless Combo - Tastatur-und-Maus-Set  
Kabelloser Empfänger (USB)  
3 AA-Batterien

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung