

# Lenovo Preferred Pro II (4X30M86897) KB MICE\_BO Preferred Keyboard Hungarian - "R"

Gönnen Sie Ihren Fingern den Komfort einer Preferred Pro Tastatur in voller Größe. Getreu der jahrelangen Tradition, bietet auch diese Tastatur ausgezeichnete Ergonomie zum attraktiven Preis.



## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Preferred Pro II - Tastatur - QWERTY - Ungarisch - Schwarz
Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout	QWERTY Ungarisch
Tastaturkurzbefehl-Funktion	Caps Lock
Numerische Tastatur	Ja
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.33 cm x 16.88 cm x 3.416 cm
Gewicht	850 g
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Entwickelt für	13w Yoga; IdeaCentre 5 14; IdeaCentre Gaming 5 17; IdeaPad 1 14; 1 15; 3 14; 5 14; S340-14; K14 Gen 1; Legion 5 Pro 16; ThinkCentre M70q Gen 2; M70s Gen 3; M75s Gen 2; M80t Gen 3; M90a Gen 2; M90q Gen 2; M90q Gen 3; ThinkCentre neo 50; ThinkPad E14 Gen 3; P15v Gen 3; V15; V15 IML; V50t Gen 2-13

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Gerätetyp	Tastatur
Schnittstelle	USB

### Eingabegerät

Tastaturkurzbefehl-Funktion	Caps Lock
Lokalisierung und Layout	QWERTY Ungarisch
Tastaturtechnologie	Rubber Dome
Einstellbare Höhe	Ja
Besonderheiten	Nummernblock
Breite	45.33 cm
Tiefe	16.88 cm
Höhe	3.416 cm
Gewicht	850 g

## Verschiedenes

Farbe	Schwarz
Kennzeichnung	VCCI,BSMI,CB,IC,FCC,KCC,EAC,RCM

## Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
---------------------	---

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

## Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo 13w Yoga 82S1 Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T2,90T3 Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6 F0G6 Lenovo IdeaCentre AIO 3 22IAP7 F0GG Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ITL6 F0G5 Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 90T0 Lenovo IdeaPad 1 14ADA7 82R0 Lenovo IdeaPad 1 14ALC7 82R3 Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1 Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 82QD Lenovo IdeaPad 3 14ABA7 82RM Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 82RJ Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD Lenovo IdeaPad 4G 14Q8C05 82KE Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE Lenovo IdeaPad 5 15IAL7 82SF Lenovo IdeaPad S340-14IILD 81WJ Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR Lenovo K14 Gen 1 21CU Lenovo Legion 5 15IAH7 82RC Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0 Lenovo Legion T5 26IAB7 90SU,90SV Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K4 Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11N3 Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 11XG Lenovo ThinkCentre M75n 11BU,11BV Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JS Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11W2,11W4 Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KE,11W6 Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TG Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11K0,11K1 Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG Lenovo ThinkCentre M90q 11DK Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MR,11MU,11MV Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U8 Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TT Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TN
----------------	---

Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SY  
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SF  
Lenovo ThinkEdge SE30 11NJ  
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YE,20YF  
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21EN  
Lenovo ThinkStation P340 30DU  
Lenovo V14 G2 IJL 82QX  
Lenovo V14 G2 ITL 82NM  
Lenovo V15 G2 ITL 82ME  
Lenovo V15 IML 82NQ  
Lenovo V15-IGL 82NN  
Lenovo V50a-24IMB AIO 11FK  
Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QB  
Lenovo V55t Gen 2-13ACN 11RM  
Lenovo Yoga 7 14IAL7 82QE  
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung