

Lenovo Go(4Y51C21216)

Lenovo Go - Maus - ergonomisch - rechts- und linkshändig - optisch blau - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - USB-C Wireless-Empfänger - Storm Gray



## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo Go - Maus - 2.4 GHz - Storm Gray
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik	Kabellos - 2.4 GHz
Farbe	Storm Gray
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.9 cm x 10.1 cm x 3.4 cm
Gewicht	71 g
Kabelloser Empfänger	USB-C Wireless-Empfänger
Movement Detection Technologie	Optisch blau
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	2400 dpi
Leistungsmerkmale	3 DPI-Stufen, induktives Laden, 3 Mio. Klicks, Scroll-Rad (2 Richtungen)
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	USB-C Wireless-Empfänger
Ergonomisches Design	Ja
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	5.9 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	3.4 cm
Gewicht	71 g
Farbe	Storm Gray

### Eingabegerät

Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz

Movement Detection Technologie	Optisch blau
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	2400 dpi
Leistungsmerkmale	3 DPI-Stufen, induktives Laden, 3 Mio. Klicks, Scroll-Rad (2 Richtungen)

#### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x USB-C
----------------	-----------

#### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Kabel USB-C auf USB-A (0,5 m)
Kennzeichnung	TUV, VCCI, BSMI, CB, MIC, FCC, RoHS, KCC, ICES, cTUVus, REACH, CEC, NCC, RCM, UN38.3, TRA, SIRIM, IMDA, 62133-2:2017, ANRT, TRC, DWLF&M, GB 31241, Protect Our Mother

#### Batterie

Technologie	Lithium
Betriebszeit (bis zu)	3 Monate

#### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
-------------------------------	------------

#### Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	10.1 cm
Transporttiefe	15.4 cm
Transporthöhe	5.5 cm
Transportgewicht	230 g

#### Herstellergarantie

Service und Support	- 1 Jahr
---------------------	----------

#### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNEX keine Haftung