



ASTO TUBE

Deckenaufbauleuchte, zylindrisch, max. 1x10W, schwarz

Einfach ein schlanker und eleganter Strahler: Die aus Aluminium gefertigte und wahlweise in Schwarz oder Weiß erhaltliche ASTO TUBE Deckenaufbauleuchte verströmt mit ihrem GU10 Hochvolt Halogen oder LED-Leuchtmittel ein blendfreies Licht, das sich flexibel ausrichten lässt. Und das zu einem Preis, der im besten Verhältnis zur Leistung steht. Ihre Reflektoren sind wahlweise in Gold, Chrom oder Kupfer verfügbar. Dazu ist der ASTO TUBE Spot schnell und direkt an eine Netzspannung von 230V installiert.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006439
Fassung	GU10
Leuchtmittel	LED GU10 51mm
Anzahl Fassungen	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Farbe	schwarz
Höhe	15.5 cm
Durchmesser	7 cm
Nettogewicht	0.278 kg
Bruttogewicht	0.297 kg