




CONCRETO EL

Wandeinbauleuchte grau, 3.2W, 15lm, 3000K

Widerstandsfähiger Eyecatcher aus dem Trendmaterial Beton: Die quadratische CONCRETO EL Wandaufbauleuchte setzt starke Akzente im Außenbereich. Mit 3000 Kelvin verströmt das fest verbaute LED Leuchtmittel ein warmweißes Licht, das mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden geeignet ist. Dazu ist die graue Betonleuchte durch ihre Schutzart IP 65 bestens vor Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006407
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	3.2 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	28
Anzahl Leuchten an LS C16A	48
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	15 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	grau
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

1319291	
---------	---

Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Breite	10 cm
Höhe	10 cm
Tiefe	7 cm
Nettogewicht	0.52 kg
Bruttogewicht	0.556 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	9.2 cm
Einbaubreite	9.2 cm
Einbautiefe	6.5 cm