

Arbeitslampe mit LED-Technik und flexiblem Hals

Sehr helles, zweistufiges und dimmbares Licht. Zusätzlicher Magnet am Lampenkopf (Magnetgreiferfunktion). Flexibler 300 mm langer Schwanenhals.

- Lichtstrom: 100%: 300 lm
50%: 150 lm
- Leuchtdauer: 100%: 3,5 Std.
50%: 7 Std.
- Ladezeit: 3,5 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Ion; 2.200 mAh
- Schutzklasse: IP20
- Flexibler Schwanenhals
- Magnet im Lampenkopf und Fußteil
- Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
- Dimmfunktion
- USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen (LxBxH): 530 x 50 x 35 mm
- Gewicht: 255 g



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
PL-061	Arbeitslampe mit LED-Technik und flexiblem Hals	1

Technische Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung