



## Magnetische Autohalterung mit Clip

SKU: TESUPMAGMCLIP



**Die kompakte Halterung, die Ihr Mobiltelefon während der Autofahrt stabil an der Lüftungsöffnung hält.**

### MIT CLIP

Die **Autohalterung** ist so konzipiert, dass Sie Ihr **Telefon** auch im Auto immer griffbereit haben. **Der praktische Clip** auf der Rückseite hat zwei Öffnungen: eine dünne und eine breitere. Auf diese Weise können Sie die **-Halterung an jeder Art von Entlüftung** befestigen: sie bleibt fest an ihrem Platz und wackelt nicht. Das **exklusive SBS-Design** macht dieses Accessoire einzigartig und kostbar.

### DAS MAGNET

In der Verpackung finden Sie **zwei Magnetplatten**: eine runde mit Klebestreifen und eine quadratische. Mit der Klebeplatte können Sie das Smartphone **direkt an die Halterung** anschließen, während die mobile **innerhalb der Smartphone-Abdeckung\* oder am Akkufach** angebracht werden muss. Im letzteren Fall reicht es aus, **das Gerät in die Nähe der Halterung zu bringen**, die **es anzieht** und stabil hält. Folgen Sie den GPS-Wegbeschreibungen oder nehmen Sie in Ruhe Anrufe entgegen.

### KLEINE ABMESSUNGEN

**Das Mitnehmen wird einfach**: Die kompakte Größe ermöglicht das Verstauen in einem Rucksack oder einer Handtasche. **Der Clip** ist daher nicht nur an jedes Auto anpassbar, sondern **löst sich auch schnell** und ist sehr komfortabel. Diese Halterung bietet **Sicherheit und Komfort**.

\*Zur Verwendung mit Abdeckungen bis zu 1 mm für eine optimale Befestigung

**WAS SIE AUSZEICHNET:**

- wird an der Belüftung mit Hilfe des Clips befestigt
- Durchmesser: 40 mm
- Magnetisch
- ausgestattet mit zwei Magnetplatten zur Befestigung des Smartphones
- Kompakt

**WAS DIE VERPACKUNG ENTHÄLT:**

- Autohalterung
- zwei Magnetplatten



Magnetische Autohalterung mit Clip  
SKU: TESUPMAGMCLIP

## Technische Daten

Anschluss: Magnetisch  
Befestigungsmodalität: Verstellbarem Clip für Lüftungsöffnung  
Material: ABS  
Abmessungen: Durchmesser: 40 mm  
EAN: 8018417328848  
SKU: TESUPMAGMCLIP  
Erbrachte Höchstleistung:

## Logistikdaten

Tiefe Pack: 40 mm  
Breite Pack: 95 mm  
Tiefe Inner: 210 mm  
Höhe Pack: 200 mm  
Gewicht Pack: 65 g  
Breite Inner: 160 mm  
Anzahl Inner: 6  
Tiefe Master: 420 mm  
Höhe Inner: 100 mm  
Gewicht Inner: 475 g  
Breite Master: 360 mm  
Anzahl Master: 48  
Höhe Master: 230 mm  
Gewicht Master: 4390 g  
Anzahl Produkte inkl. Pack:

