

## Datenblatt

### USB-C/A Doppelsteckdose PD/QC (ohne LED)

Art. Nr. 67353551

02.05.2023

Eingangsspannung:	8 - 30 Volt DC
Ausgang USB-A:	5V/2,2A, 9V/2,2A, 12V/2,2A
zus. bei Eingang 24V:	15V/2A, 20V/1,5A DC
Ausgang USB-C:	5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A
zus. bei Eingang 24V:	15V/2A, 20V/1,5A DC
Ausgangsleistung max.:	2 x 30W
Ladeprotokoll A-Buchse:	Quick Charge, PPS
Ladeprotokoll C-Buchse:	Power Delivery, Quick Charge, PPS
Stromaufnahme:	max. 5 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast , Überspannung, Verpolung und Übertemperatur

Paneldicke: von 2 mm bis 16 mm

Einbaubohrung: 28 mm (27,8mm)

#### **Material:**

Gehäuse: Makrolon

Temperaturbelastung: max. 130 °C

#### **Kabel:**

Litzenkabel: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> rot (+) / schwarz (-)

Länge: 150 mm

**USB-C/A Doppelsteckdose PD/QC (ohne LED)**

Art. Nr. 67353551

02.05.2023

