



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Winkelschleifer

TE-AG 18/115 Li (1x4,0Ah)

Art.-Nr.: 4431134

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825661859

Der Einhell Akku-Winkelschleifer TE-AG 18/115 Li (1x4,0Ah) bietet kabellose Freiheit als Mitglied der Power X-Change-Familie. Es ist der leichteste Winkelschleifer seiner Klasse. Softstart und Wiederanlaufschutz sorgen ebenso für Sicherheit wie der Scheibenschutz mit Schnellverstellung. Der Überlastschutz dient der Langlebigkeit, ebenso das robuste Aluminium-Getriebegehäuse. Die geänderte Luftführung sorgt für bessere Kühlung, die Entkoppelung von Motor und Getriebe für Laufruhe. Der in drei Positionen montierbare Zusatzhandgriff und die schlanke Bauform mit ergonomischem Softgripp erlauben angenehmes Arbeiten. Zum Lieferumfang gehört der 4,0 Ah-Akku mit Kapazitätsanzeige und Ladegerät sowie 1x Trennscheibe und 1x Lamellenschleifteller.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Leichtester Winkelschleifer seiner Klasse
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Geänderte Luftführung für bessere Kühlung und Langlebigkeit
- Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar
- Inkl. Ladegerät und 4,0 Ah Power X-Change-Akku
- Ladezustand durch Akku-Kapazitätsanzeige immer abrufbar
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Inkl. 1 x Trennscheibe u. 1 x Lamellenschleifteller
- Lieferung im praktischen Einhell Bag 45/22



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Akku | 18 V 4000 mAh Li-Ion |
| - Ladezeit | 75min |
| - Netzanschluss Ladegerät | 200-250 V 50-60 Hz |
| - Scheibendurchmesser | 115 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 8500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 28 m |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 3.69 |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.5 |
| - Maße Einzelverpackung | 445 x 295 x 160 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.4 kg |
| - Maße Exportkarton | 460 x 340 x 320 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1070 2220 2620 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 2
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory