



Artikelname | *Item name:* Ladekabel für Elektro- und Hybridfahrzeuge
 Electrical vehicle charging cable
 Type2 | Mode3 | 11kW | 7,5m

Artikelnummer | *Item number:* 1900-0118





Projektnummer | *Project number:* 811123

Ersteller / Datum | *Creator / Date:* ka / 2023-01-30

Version	Änderung <i>Change</i>	Datum <i>Date</i>	Name
V00	---	2023-01-30	ka

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_ODA, Template version: V56

Technische Daten: | *Technical data:*

 Elektrische Daten:		 Electrical data:	
Ladeleistung:	11kW	Rated power:	11kW
Bemessungsspannung:	400V AC	Rated voltage:	400V AC
Bemessungsstrom:	16A	Rated current:	16A
Anzahl Phasen:	3-phasig	No. of phases:	3-phase
Widerstandskodierung:	680 Ω	Resistor coding:	680 Ω
Hochspannungsfestigkeit:	2600V AC	High voltage resistance:	2600V AC
Kontaktwiderstand:	≤0.3mΩ (L/N)	Contact resistance:	≤0.3mΩ (L/N)
Kontakttemperaturanstieg:	≤50K	Contact thermal rise:	≤50K
Isolationswiderstand:	500MΩ (1000V AC)	Isolation resistance:	500MΩ (1000V AC)
 Mechanische Daten:		 Mechanical data :	
Ladekabel Type:	IEC 61851-1 Mode 3	Charge cable type:	IEC 61851-1 Mode 3
Ladestecker ladepunktseitig:	IEC 62196-2 Typ 2	Charge plug: (charging point)	IEC62196-2 type 2
Ladebuchse fahrzeugseitig:	IEC 62196-2 Typ 2	Charge socket: (Vehicle side)	IEC62196-2 type 2
Farbe Stecker / Buchse:	Schwarz / weiß	Color plug / socket:	Black / white
Farbe Schutzkappe:	Blau	Color protective cap:	Blue
Abziehkraft:	45N...80N	Withdrawal force:	45N...80N
Gehäusematerial:	gemäß UL94V-0	Housing material:	according UL94V-0
Kabel Typ:	Rund	Cable type:	Round
Kabellänge:	7,5m	Cable length:	7.5m
Kabelquerschnitt:	5x2,5mm ² + 1x0,75mm ²	Cable diameter:	5x2,5mm ² + 1x0,75mm ²
Kabelaußendurchmesser:	13mm	Cable outer diameter:	13mm
Kabel Farbe:	Schwarz	Cable color:	Black
Schutzart:	IP55 (in gestecktem Zustand)	Ingress Protection Marking:	IP55 (plugged in)
Steckzyklen:	≥10000x (Lastfrei)	Plugging cycles:	≥10000x (no load)
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	3,35kg	Weight:	3.35kg
Betriebstemperatur:	-25°C - +55°C	Operating temperature:	-25°C - +55°C
Betriebsfeuchtigkeit:	5% - 95% nicht kondensierend	Working humidity:	5% -95% non condensed
Lieferumfang:	- Kabel - Aufbewahrungstasche - Mehrsprachige Bedienungsanleitung	Shipment:	- Cable - Storage bag - Multilingual operating instruction
Betriebstemperatur:	-25°C - +55°C	Operating temperature:	-25°C - +55°C
Verpackung:	Faltschachtel	Package:	folding box