



Einhell

CLASSIC

Kompressor

TC-AC 190/6/8 OF

Art.-Nr.: 4020655

Ident.-Nr.: 21012

EAN-Code: 4006825669190

Der Einhell Kompressor TC-AC 190/6/8 OF ist ein echter Allrounder. Der Wartungsaufwand der öl- und servicefreien Pumpe und des kraftvollen Motors, der mit bis zu 1,2 kW arbeitet, ist sehr gering. Der mobile Kompressor ist mit einem 6 Liter Drucklufttank, Kabelaufwicklung, Haken und Aufbewahrungsfach für optionales Zubehör ausgestattet. Dank des bis zu 8 bar regulierbaren Druckminderers kann der Kompressor flexibel eingesetzt werden. Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck sind vorhanden, Sicherheit bieten die Standfüße sowie das Sicherheitsventil. Die Entwässerungsschraube erlaubt eine komfortable Wartung. Gegen die Durchrostung des Kessels gewährt Einhell 10 Jahre Garantie.

Ausstattung

- Ölfreie, servicefreie Pumpe für einen geringen Wartungsaufwand
- Mobiler Kompressor mit 6 Liter Drucklufttank
- Ergonomische Bauform und Handgriff für den einfachen Transport
- Praktische Kabelaufwicklung auf der Gehäuserückseite
- Haken & Aufbewahrungsfach für optionales Zubehör im Gehäuse
- Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Standfüße für den sicheren Stand während des Betriebs
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Sicherheitsventil sorgt für hohe Anwendersicherheit
- Entwässerungsschraube zur komfortablen Wartung



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Max. Motorleistung	1200 W (1.6 PS)
- Motordrehzahl	18000 min ⁻¹
- Pumpendrehzahl	3800 min ⁻¹
- Ansaugleistung	190 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	130 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	77 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	55 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	6 L
- Zylinderzahl	1 STK
- Schalldruckpegel LpA	77 dB (A)
- Schallleistungspegel LwA	97 dB (A)



Logistische Daten

- Produktgewicht	8.9 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	10 kg
- Maße Einzelverpackung	383 x 321 x 321 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10 kg
- Maße Exportkarton	365 x 325 x 315 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	777 1568 1792

