



Einhell

CLASSIC

Kompressor

TC-AC 190/50/8

Art.-Nr.: 4007332

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825651720

Der Einhell Kompressor TC-AC 190/50/8 macht Druck bei allen Heimwerkerarbeiten. Die Ölschmierung sorgt für Langlebigkeit, der Ölstand lässt sich über das Schauglas kontrollieren. Gegen Durchrostung des Kessels werden 10 Jahre Garantie gewährt. Der 50 l-Tank bietet ausreichend Luftreserven. Viele Anwendungen bis 8 bar sind regulierbar mittels Druckminderer. Manometer und Schnellkupplung sind für den geregelten Arbeitsdruck vorhanden. Der unregelmäßige Kesseldruck lässt sich am großen Manometer ablesen. Rückschlag- und Sicherheitsventil bieten Sicherheit. Eine Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung. Gummierte Räder und Transportgriff dienen dem einfachen Transport, der Standfuß mit Gummipuffer dämmt die Vibrationsentwicklung.

Ausstattung

- Ölschmierung sichert Langlebigkeit
- Ölstandkontrolle über Schauglas
- Der 50l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Großes Manometer für unregelmäßigen Kesseldruck
- Gummierte Räder und Transportgriff für einen einfachen Transport
- Standfuß mit Gummipuffer zur Vibrationsdämpfung
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil
- Eine Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Max. Motorleistung (S2 S2time)	1500 W (2 PS) 15 min
- Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
- Pumpendrehzahl	2850 min ⁻¹
- Ansaugleistung	165 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	110 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	75 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	55 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	50 L
- Zylinderzahl	1 STK
- Schalldruckpegel LpA	75 dB (A)
- Schalleistungspegel LwA	97 dB (A)



Logistische Daten

- Produktgewicht	27.7 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	29 kg
- Maße Einzelverpackung	720 x 360 x 620 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	29 kg
- Maße Exportkarton	730 x 330 x 650 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	165 330 447



Als Sonderzubehör erhältlich



Ausblaspistole, kurz m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133100
EAN-Code: 4006825411065
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133102
EAN-Code: 4006825417067
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133110
EAN-Code: 4006825574173
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4133115
EAN-Code: 4006825625738
Einhell Accessory



TC-PN 50
Druckluft-Tacker (Pneumatic)
Art.-Nr.: 4137790
EAN-Code: 4006825641387
Einhell Classic



Ausblaspistolen-Set
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132759
EAN-Code: 4006825649819
Einhell Accessory



Druckluftset 3-tlg
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132741
EAN-Code: 4006825417050
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 4 Düsen
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132762
EAN-Code: 4006825659948
Einhell Accessory



Ausblaspistole mit 500 mm Düse
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132763
EAN-Code: 4006825660531
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4137000
EAN-Code: 4006825411164
Einhell Accessory



Druckluftzubehörset 13-teilig
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4132776
EAN-Code: 4006825663259
Einhell Accessory



Strahlgut 1 kg; 0,2-0,35 mm
Kompressoren-Zubehör
Art.-Nr.: 4138311
EAN-Code: 4006825663877
Einhell Accessory