

AUF DEN PUNKT GEGART.



SV 2451 Sous Vide Stick

- **Schnelles Erreichen der Zieltemperatur durch leistungsstarke 1.300 W.**
- **Universell einsetzbar durch geringe Mindesthöhe des Topfes von nur 15 cm.**
Mit Klemme für ein einfaches und sicheres Anbringen am Topf.
- **Konstante Temperatur durch leistungsstarke Umwälzpumpe.**
Temperatureinstellungen von 0 °C bis 90 °C in 0,1 °C-Schritten, alternative Anzeige in Fahrenheit (°F).
- **Absolut wasserdicht nach IPX7-Standard.**
- **Intuitive Bedienung durch modernes LED-Display:**
Mit Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur

Produktdetails



LED-Display, intuitive und leicht ansprechende Touchbedienung.



Universell einsetzbar durch geringe Mindesthöhe des Topfes von nur 15 cm.



Besonders sicher und langlebig dank umfassendem Schutz des Gerätes nach IPX7-Standard.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	1.300 W
Farbe / Material	Edelstahl-gebürstet / schwarz
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">- Auto-Stopp-Funktion bei Wasserstand unter „min“- einstellbarer Temperaturbereich 0° bis 90°C- Timer einstellbar bis zu 99 Stunden- automatische Wasserumwälzung- Zeitmessung ab Erreichen der SOLL-Temperatur- Signalton bei Erreichen der SOLL-Temperatur und nach Ablauf der gewählten Zeit
Nettogewicht des Produktes	1,2 kg
Bruttogewicht inkl. Verp.	1,7 kg
Maße inkl. Verpackung	16,5 x 12,3 x 42 cm
Maße des Produktes	7 x 10,5 x 39,5 cm
VE	2
GTIN-Code	4008146038846