

## Hauptmerkmale

- SuperClear® IPS-Panel mit QHD-Auflösung
- HDMI- und Display Port-Eingänge
- Superschmale Blende mit zwei 2,5-W-Lautsprechern
- Ergonomische Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellmöglichkeiten
- 75 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bilder

250 cd/m<sup>2</sup>**HELLIGKEIT**

5 ms

**REAKTIONSZEIT**

2.560 x 1.440

**AUFLÖSUNG**

SuperClear® IPS

**PANEL**

2 x 2,5 Watt

**LAUTSPRECHER**

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2709-2K-MHD ist ein 27-Zoll-QHD-Monitor mit HDMI- und Display-Port-Eingängen für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Die variable Bildwiederholfrequenz, die Eye-Care-Technologie und die verschiedenen ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei niedrigem Energieverbrauch.

## Abmessungen und Anschlüsse



1.) Bedientasten  
2.) VESA 100x100mm

3.) 2x HDMI  
4.) DisplayPort

5.) Audio Out  
6.) AC In

7.) Lautsprecher

# Technische Daten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2709-2K-MHD (VS19479)
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Matt (Non glare)
Bildschirm Härtegrad	3H
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 75Hz
Pixelabstand	0,233 x 0,233 mm
Entspiegelung (Haze)	25%
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50 Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Farbtiefe	8 Bit / 16,7 Mio.
Special Features	HDR10, variable Bildwiederholfrequenz

## EINGÄNGE

HDMI / Version	2x v1.4
DisplayPort / Version	1x 1.4
HDCP	1,4

## AUDIO

Lautsprecher	2x 2,5 Watt
Audio out (3,5 mm)	1x

## FEATURES

ECO Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter; 3 Seiten rahmenlos

## ERGONOMIE

Neigen (°)	-3,5/+28
Drehen (°)	360
Rotieren (Pivot)	180
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

## LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	28 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	26 Watt
Verbrauch ECO (min.)	22 Watt
Verbrauch nach EnergyStar	P <sub>ON</sub> = 17,74 Watt
Verbrauch Standby	≤0,5W
Verbrauch ausgeschaltet	≤0,3W
Energieverbrauch (KWh/1000h)	SDR: 19KW / HDR: 21 KW
Energieeffizienzklasse 2021	E

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% RH nicht kondensierend
Temperatur Lager/Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager/Versand	5% bis 90% RH nicht kondensierend

## ZERTIFIZIERUNGEN

EnergyStar 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE  
Windows 10/11 zertifiziert, MacOS getestet

## LIEFERUMFANG

VG2709-2K-MHD	1x
Netzkabel, ca. 150cm	1x
HDMI Kabel, ca. 150cm	1 x v1.4
Schnellstartanleitung	1x

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	614 x 538 x 233 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	614 x 366 x 53 mm
Abmessungen Karton	775 x 465 x 140 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,7 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 Kg
Versandgewicht	8,6 Kg

## VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 -- Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 980g  
Kunststoffgriff x1 -- PE-LD, 10g  
Polyschaum x2 -- EPS, 450g  
Zubehör-Plastiksäcke x1 -- PE-LD, 10g  
PE-Beutel (Abdeckung Monitor) x1 -- EPE+HDPE, 10g

## SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702150 9
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice