

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85090

Pendelleuchte Schwarz
(LIGHTME) LED LOFT Pendelleuchte max. 25W

EAN-Code: 4020856850907



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Nein
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Bemessungslebensdauer (L70B50)	N/A
Schaltzyklen.....	N/A
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material.....	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	N/A

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe.....	2000 mm
Breite.....	100 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	270 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme.....	max. 25,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	max. 25,0 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	25 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	N/A
Dimmbar?	Leuchtmittelabhängig
Zündzeit	Leuchtmittelabhängig
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	Leuchtmittelabhängig
Lichtfarbe	Leuchtmittelabhängig
Farbtemperatur	Leuchtmittelabhängig
Farbwiedergabe	Leuchtmittelabhängig
Nennlichtstrom	Leuchtmittelabhängig
Bemessungsnutzlichtstrom.....	Leuchtmittelabh.
Bemessungsspitzenlichtstärke.....	Leuchtmittelabh.
Lampenlichtstromerhalt ³	Leuchtmittelabh.
Farbkonsistenz SDCM	Leuchtmittelabh.

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Abmessungsskizze

LED LM85090

