

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85092

Pendelleuchte Nickel
(LIGHTME) LED LOFT Pendelleuchte max. 25W

EAN-Code: 4020856850921



Allgemeine Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Leuchtmittel mitgeliefert? | Nein |
| Leuchtmittel austauschbar | Ja |
| Bemessungslebensdauer (L70B50) | N/A |
| Schaltzyklen..... | N/A |
| Drehbar | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Anschlussart | L/N/PE |
| Material..... | Aluminium/Kunststoff |
| Betriebstemperaturbereich | N/A |

Produktabmessungen

Leuchte:

| | |
|---------------|---------|
| Höhe..... | 2000 mm |
| Breite..... | 100 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Gewicht | 316 g |

Elektrische Kenndaten

| | |
|--|----------------------|
| Spannung | 220-240 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme..... | max. 25,0 W |
| Bemessungsleistungsaufnahme..... | max. 25,0 W |
| Gewichteter Energieverbrauch..... | 25 kWh/1.000 h |
| Elektrischer Leistungsfaktor..... | N/A |
| Dimmbar? | Leuchtmittelabhängig |
| Zündzeit | Leuchtmittelabhängig |
| Anlaufzeit ¹ | Leuchtmittelabhängig |
| Äquivalenz-Leistung ² | Leuchtmittelabhängig |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|---|----------------------|
| Farbkennung | Leuchtmittelabhängig |
| Lichtfarbe | Leuchtmittelabhängig |
| Farbtemperatur | Leuchtmittelabhängig |
| Farbwiedergabe | Leuchtmittelabhängig |
| Nennlichtstrom | Leuchtmittelabhängig |
| Bemessungsnutzlichtstrom..... | Leuchtmittelabh. |
| Bemessungsspitzenlichtstärke..... | Leuchtmittelabh. |
| Lampenlichtstromerhalt ³ | Leuchtmittelabh. |
| Farbkonsistenz SDCM | Leuchtmittelabh. |

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Abmessungsskizze

LED LM85092

