

# Macska- és kutya riasztó

<b>Használati útmutató</b>	
Cikkszám: 60011	Állapot:
12/22	

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe a benne ismerteített összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Örizzze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örömtünkre szolgál, ha továbbajánlja termékünket, és sok örömet kívánunk a használatához.

#### 1. Rendeltetészerű használat

A macska- és kutya riasztó állatok elriasztására szolgál. Az infra érzékelő által aktivált készülék egy piezo hangszórón keresztül 20-60 kHz-es ultrahangfrekvenciát bocsát ki, hogy zavarja a területen tartózkodó kutyákat és macskákat. A készülék elemekkel működik. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen használat és/vagy az útmutató utasításainak figyeلمen kívül hagyása, és/vagy a készülék nem megengedett átalakítása miatt keletkezett anyagi károkért vagy azok következményeiért a gyártó nem vállal felelősséget, és a garanciára vonatkozó igény is érvényét veszíti.

#### 2. Biztonsági tudnivalók

- A termék és a csomagolóanyag nem tartozik a gyerekek tevékenységi körébe. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket csak az előírt feszültséggel szabad működtetni: 4,5 V (3 db AA ceruzaelem)
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas-e a tervezett helyen történő felhasználásra.
- Ezt a készüléket a 8 évnél idősebb gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyeli rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyeket megérttétek.
- Az elemeket ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, és tárolja azokat megfelelő módon.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füléhez. Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

#### 3. A szállítás tartalma

- Macska- és kutya riasztó
- Fali tartó
- Elemek (3 db AA ceruzaelem)
- Használati útmutató

#### 4. Üzembe helyezés

**Falra akasztás:**

- Egy fali tartóval szállítjuk. Rögzítse a fali tartót a falon.
- A készülék hátoldalán egy lyuk található a falra való felakasztás céljára. A készülék a felszerelt kampóra akasztható.



**Figyelem!** Fűrés előtt győződjön meg arról, hogy a fűrés helyén nem található gáz-, víz- vagy áramvezeték. Csak hozzáértő személyek szerelhetik fel a készüléket. Feltétlenül figyeljen a fal textúrájára. A szakszerűtlen fal-típi kapcsolatért és az ebből adódó károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

#### Működtetés:

- A készülék alsó részén egy potenciométer gomb található.
- Ezzel állítható be az infra érzékelő érzékenysége. Ez biztosítja, hogy pl. az utcán elhaladó emberek ne aktiválhassák a készüléket. A hatótáv maximum 12 m-ig állítható be, az állat méretétől és a környezeti hőmérséklettől függően. Az észlelési szög 120°.
- Az észlelési szög korlátozásához ragassza le egyszerűen az észlelő lencse egy részét.

**Megjegyzés:** Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tanácsai tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állat elriasztása a legtöbb esetben sikeres. A készülék különböző ultrahang frekvenciákon működik, ami a kártevők számára zavaróan hat.

#### 5. Műszaki adatok

- Tápellátás:** 3 db alkáli ceruzaelem (AA, 1,5 V-os) (vele szállítjuk)
- Frekvencia:** 20 – 60 kHz
- PIR mozgásérzékelő:** max. 12 m hatótávolság; 120°-os észlelési szög
- állapotlejző LED
- Akaszttóval és szerelési anyagokkal

#### 6. Általános információk

- A CE-megfelelőség igazolásra került. A megfelelő dokumentumok nálunk vannak letétben, és nálunk megtekinthetők.
- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkt nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint olyan károk és következményi károk esetén, amik hibás kezelésből, gondatlan kezelésből vagy rongálásból adódnak. Minden ilyen esetben a fennálló garancia is érvényét veszti.
- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

**Szervíz-forróvonal:** Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

**A Gardigo csapat**



**Tájékoztatás a régi készülékek,elemek,akkumulátorok és fényforrások hulladékkezeléséről**

Az áthuzott keretes szeméttartó szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezek elkülönített gyűjtése és visszaszállítása engedélyezett gyűjtőhelyre törvényi kötelezettség (pl.a helyi nyersanyag- és újrahasznosító telepre vagy kereskedőhöz).

Sok kereskedőnek törvényi kötelezettsége van az áruk ingyenes visszavételére. Készülékeket, elemeket, akkumulátorokat és világítótesteket is ingyenesen visszaküldhet nekünk (cég címére).

Lépjön kapcsolatba a hulladékkezeléssel foglalkozó hatósággal, hogy tájékozódjon arról, hova viheti vissza a készülékeket, akkumulátorokat, elemeket és lámpákat környezetbarát hulladékkezelés céljából.

A fogyasztó a készülék által nem zárt elemeket és akkumulátorokat, valamint a roncsolás nélküli eltávolítható lámpákat köteles a készülékről a gyűjtőhelyre történő átadás előtt elkülöníteni.

Ha az áthuzott keretes kuka szimbólum alatt vegyi anyagok vannak, az elemi/akkumulátor nehézfémeket tartalmaz, amelyek helytelen kezelés esetén súlyosan károsíthatják a környezetet és az egészséget.

**A jelölések jelentése a következő:**

Pb: > 0,004 tömegszázalék ólom; Cd: > 0,002 tömegszázalék kadmium;

Hg: > 0,0005 tömegszázalék higgy.