

## Produktdatenblatt

# PHILIPS



### 20488100 LED T8 600mm 8W G13 CDL HO 1CT/4

Deutlich mehr Helligkeit (Lumen) als LED Roehren Standard, sowie mehr als doppelt so lange Lebensdauer mit 35.000 Stunden, Glas-Gehaeuse somit kein Durchhaengen, inkl. Dummy-Starter  
Der Allrounder fuer einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 eine aehnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffroehren - und ist damit die perfekte Nachruestloesung fuer alle Bereiche

#### Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	8
Ersatzwattage	
Socket	G13
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	35000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	900
Kelvin	6500
Schalthaefigkeit	200000
RA-Wert	80

#### Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewaehrleistung

#### Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

#### Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

#### Codes

EAN Artikel	8720169204881
Bestellnummer (EOC)	872016920488100
10NC	9290031587

#### Gewichte

Artikelgewicht / g netto	120
Artikel mit Verpackung / g	168

#### Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

#### VerpackungsmaeÙe

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	60,4	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	66,8	3,05	3,05

#### Verschiedenes

Typ	
-----	--



Ausstellungsdatum: 15.06.2023

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.