



20490400 LED T8 600mm 8W G13 WH HO 1CT/4

Deutlich mehr Helligkeit (Lumen) als LED Roehren Standard, sowie mehr als doppelt so lange Lebensdauer mit 35.000 Stunden, Glas-Gehaeuse somit kein Durchhaengen, inkl. Dummy-Starter
 Der Allrounder fuer einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 eine aehnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffroehren - und ist damit die perfekte Nachruestloesung fuer alle Bereiche

Technische Daten

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | LED |
| Eingangswattage | 8 |
| Ersatzwattage | |
| Socket | G13 |
| Lichtfarbe | N/A |
| Lebensdauer | 35000 |
| Volt | 220-240 |
| Startzeit | < 0,5 |
| Lumen | 850 |
| Kelvin | 3000 |
| Schalthaefigkeit | 200000 |
| RA-Wert | 80 |

Codes

| | |
|---------------------|-----------------|
| EAN Artikel | 8720169204904 |
| Bestellnummer (EOC) | 872016920490400 |
| 10NC | 9290035774 |

Gewichte

| | |
|----------------------------|-----|
| Artikelgewicht / g netto | 120 |
| Artikel mit Verpackung / g | 168 |

Dimmbarkeit

| | |
|------------|---------------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Dimmeffekt | Non-Dim |
| Garantie | 2 Jahre gesetzl. Gewährleistung |

Mengen

| | |
|-----------------------|---|
| Kleinste Bestellmenge | 4 |
| Anzahl Packs pro VPE | 4 |

Design/Materialausführ.

| | |
|------------|-------|
| Material | Glas |
| Grundfarbe | weiss |

Verpackungsmaße

| | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 60,4 | 2,8 | 2,8 |
| Verpackung in cm (H/B/T) | 66,8 | 3,05 | 3,05 |

Energieeffizienz

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | F |
|-----------|---|

Verschiedenes

| | |
|-----|--|
| Typ | |
|-----|--|



Ausstellungsdatum: 15.06.2023
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.