



20480500 LED T8 1200mm 21.5W G13 CDL UO 1CT/4

Deutlich mehr Helligkeit (Lumen) als LED Roehren Standard, sowie mehr als doppelt so lange Lebensdauer mit 35.000 Stunden, Glas-Gehaeuse somit kein Durchhaengen, inkl. Dummy-Starter
 Der Allrounder fuer einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 eine aehnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffroehren - und ist damit die perfekte Nachruestloesung fuer alle Bereiche

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	21.5
Ersatzwattage	
Socket	G13
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	35000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	2400
Kelvin	6500
Schalthaefigkeit	200000
RA-Wert	80

Codes

EAN Artikel	8720169204805
Bestellnummer (EOC)	872016920480500
10NC	9290031543

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	230
Artikel mit Verpackung / g	333

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewaehrleistung

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

VerpackungsmaeBe

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	121,4	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	127,7	3,05	3,05

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Verschiedenes

Typ	
-----	--



Ausstellungsdatum: 15.06.2023
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.