



**20484300 LED T8 1500mm 31.5W G13 CDL UO 1CT/4**

Deutlich mehr Helligkeit (Lumen) als LED Roehren Standard, sowie mehr als doppelt so lange Lebensdauer mit 35.000 Stunden, Glas-Gehaeuse somit kein Durchhaengen, inkl. Dummy-Starter  
 Der Allrounder fuer einen einfachen Wechsel zu LED. Mit seiner Ultra-Leistung bietet diese T8 eine aehnliche Helligkeit wie konventionelle Leuchstoffroehren - und ist damit die perfekte Nachruestloesung fuer alle Bereiche

**Technische Daten**

Technologie	LED
Eingangswattage	31.5
Ersatzwattage	
Socket	G13
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	35000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	3500
Kelvin	6500
Schalthaefigkeit	200000
RA-Wert	80

**Dimmbarkeit**

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim
Garantie	2 Jahre gesetzl. Gewaehrleistung

**Design/Materialausfuhr.**

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

**Energieeffizienz**

Kategorie	E
-----------	---

**Codes**

EAN Artikel	8720169204843
Bestellnummer (EOC)	872016920484300
10NC	9290031545

**Gewichte**

Artikelgewicht / g netto	285
Artikel mit Verpackung / g	417

**Mengen**

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

**VerpackungsmaeBe**

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	151,4	2,8	2,8
Verpackung in cm (H/B/T)	157,7	3,05	3,05

**Verschiedenes**

Typ	
-----	--



Ausstellungsdatum: 15.06.2023  
 Signify GmbH  
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.  
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.